

Nosač ležaja LN-63

Broj artikla: 5150

FESTO

Za zakretljivo pričvršćenje cilindara DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	63
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad takode VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	545 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Nodularni liv sa kuglastim grafitom