

# Nosač ležaja LN-100

Broj artikla: 5152

FESTO

Za zakretljivo pričvršćenje cilindara DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	100
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad takode VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	1.234 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Nodularni liv sa kuglastim grafitom