

# Spojnica EAMD-42-40-16-16X25

Broj dela: 5153079

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	16 mm
Prihvatni prečnik 2	16 mm
Veličina konstrukcije	42
Nominalna dužina	40 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Momenat inercije	39 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	17 Nm