



Utikač NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN

Broj dela: 5195384

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Protokol	Ethernet PROFINET
Dodatne funkcije	ispunjava zahteve prema AIDA
Učestalost priključivanja	750
Izlaz kabla	ravno
Težina proizvoda	90 g
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	RJ45
Električni priključak 1, broj polova/žica	8
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	8
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Push-Pull sa mehaničkim zaključavanjem radi zaštita od slučajne vuče
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Klema sa urezom
Opseg radnog pritiska DC	50 V
Nominalni radni napon DC	50 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1.75 A
Otpornost na udarni napon	1500 V
Zaštita	moгуće 360°
Karakteristike prenosa	Kategorija 5 prema ISO/IEC 11801 Kategorija 5 prema TIA/EIA-568B
Zaštita od direktnog ili indirektnog dodirivanja	PELV
Kablovski konektor	Pg11 šestougao SW20
Prečnik kabla	5.5 mm...10 mm
Prečnik žice	1.6 mm
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm ² ...0.32 mm ² AWG22 AWG23
Napomena o poprečnom preseku priključka	0,25–0,32 mm ² za vod 1-žični
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C

Karakteristika	Vrednost
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Protivpožarna provera	UL94 V-0
Stepen zaprljanja	2
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Niklovani liv od cinka
Boja kućišta	srebro
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-V
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra, niklovana i pozlačena
Dozvoljeni omotač za izolaciju	PP PUR PVC