


Blok podnožja MHA2-PR6-5-M5

Broj artikla: 525129

FESTO

za ventile sa blokom podnožja MHA2-....-HC/TC



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	6
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	426 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M7
Pneumatski priključak 4	M5
Pneumatski priključak 5	M7
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje