


Blok podnožja MHA3-PR4-3-1/8

Broj artikla: 525222

FESTO

za ventile sa blokom podnožja MHA3-....-HC/TC



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Maks. broj ventilskih mesta | 4 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | sa prolaznim otvorom sa H - profilom |
| Vrsta pričvršćenja ventila | sa unutrašnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1/33 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | Unutrašnji navoj G1/8 |
| Pneumatski priključak 3/11 | G1/4 |
| Material of connecting plate | Aluminijumska legura za kovanje |