


Blok podnožja MHA4-PR10-3-1/4

Broj artikla: 525238

FESTO

za ventile sa priključnom pločom MHA4-...



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1.710 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	G3/8
Pneumatski priključak 2	Unutrašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 3/11	G3/8
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje