

# Komplet za pričvršćenje CRSMB-8-32/100


Broj artikla: 525565

FESTO

For mounting cylinder switches.

Isporuka obuhvata dva držača senzora.

Opseg isporuke 2 komada



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	8
Oblik	za okrugle cilindre
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Mehanička zaštita	IP65 IP68 IP69K
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	3 g
Vrsta pričvršćenja	lepljeno
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Anodised aluminium TPE-U(PU)