


Međupozicija za ugradnju SLG-Z-18-A

Broj artikla: 525681

FESTO

za linearni pogon SLG.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul zakretanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i drvenim čepom
Pneumatski priključak	M3
Material stops	Čelik, niklovan
Material seals	PUR
Material housing	Aluminijum tvrdo eloksirano