

Utikač SEA-GS-HAR-4POL

Broj artikla: 525928

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[za ventilske blokove.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|-------------------------------------|---|
| Zasnovano na normi | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Vrsta pričvršćenja | sa navojem |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 11,5 g |
| Električni priključak | 4-polno M12x1 Utikač ravni / priključivanje uklanjanjem izolacije |
| Područje pogonskog napona DC | ≤ 32 V |
| Područje pogonskog napona AC | ≤ 32 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 4 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Navojni spoj kabla | Pg9 |
| Dozvoljeni prečnik kabla | 4 ... 5,1 mm |
| Dozvoljeni prečnik pojedinačne žice | 0,1 mm |
| Dozvoljeni prečnik žice | 1,2 ... 1,6 mm |
| Presek priključka | 0,25 ... 0,5 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Temperatura okoline | -25 ... 85 °C |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Stepen zagađenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material housing | Cink Niklovano |
| Dozvoljena izolacije žile | PVC |