


Vakuum hvataljka komplet ESS-30-GT-G1/8

Broj artikla: 525971

FESTO

Iako zamenljivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke	3,5 mm
Min. radijus radnog predmeta R	26 mm
Nazivni prečnik	2,5 mm
Prečnik vakuum hvataljke	30 mm
Zapremina vakuum hvataljke	2,4 cm ³
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli duboki
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	36 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	13 N
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	G1/8
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	Vulkollan®