


# Vakuum hvataljka komplet ESS-40-BT-M6

Broj artikla: 525989

FESTO

Iako zamenljivo,



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke	9 mm
Min. radijus radnog predmeta R	35 mm
Nazivni prečnik	2,5 mm
Prečnik vakuum hvataljke	40 mm
Zapremina vakuum hvataljke	9,8 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 4
Oblik vakuum hvataljke	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	59 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	22 N
Težina proizvoda	18 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	M6
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	Vulkollan®