



# Vakuum sisaljka ESS-50-BT-M6

Broj dela: 525993

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost   |
|---|--|
| Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke     | 10 mm  |
| Min. radijus radnog komada                      | 40 mm  |
| Nominalna širina                                | 2.5 mm   |
| Prečnik usisivača                               | 50 mm  |
| Zapremina usisivača                             | 17.6 cm <sup>3</sup>                                     |
| Ugradni položaj                                 | Proizvoljan  |
| Raspored držača vakuum hvataljke                | Veličina 4   |
| Oblik sisaljke                                  | okrugla membranska brtva 1,5-struka                      |
| Radni pritisak                                  | -0.95 bar...0 bar  |
| Nominalni radni pritisak                        | -0.7 bar   |
| Radni medij                                     | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK       | 2 - umerena izloženost koroziji                          |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-A1-L   |
| Temperatura okruženja                           | -10 °C...80 °C   |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku | 100 N  |
| Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska    | 39 N   |
| Težina proizvoda                                | 24 g   |
| Vrsta pričvršćenja                              | preko vakuumskog priključak                              |
| Vakuumski priključak                            | M6   |
| Boja  | crvenobraon  |
| Tvrdoća po Šoru                                 | 72 +/- 5   |
| Materijal navojnog rukavca                      | Aluminijumska legura za obrada                           |
| Napomena o materijalu                           | RoHS-usaglašen   |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom       | Vulkollan  |