

# Vakuumski usisnik ESV-80-GT

Broj artikla: 526004

FESTO

Potrošni element, lako zamenljiv.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke	7,5 mm
Min. radijus radnog predmeta R	100 mm
Prečnik vakuum hvataljke	80 mm
Zapremina vakuum hvataljke	28,6 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	okruglo, zvonasti oblik
Oblik vakuum hvataljke	okrugli duboki
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila odvajanja kod 70% vakuuma	245 N
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	245 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	99 N
Težina proizvoda	30,9 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	Vulkollan®