

Vakuumski usisnik ESV-100-GT

Broj artikla: 526005

FESTO

Potrošni element, lako zamenljiv.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke	9 mm
Min. radijus radnog predmeta R	135 mm
Prečnik vakuum hvataljke	100 mm
Zapremina vakuum hvataljke	53,9 cm ³
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	okruglo, zvonasti oblik
Oblik vakuum hvataljke	okrugli duboki
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila odvajanja kod 70% vakuuma	375 N
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	100 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	183 N
Težina proizvoda	58,9 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	Vulkollan®