

Vakuumski usisnik ESV-40-BT

Broj artikla: 526006

FESTO

Potrošni element, lako zamenljiv.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke	9 mm
Min. radijus radnog predmeta R	35 mm
Prečnik vakuum hvataljke	40 mm
Zapremina vakuum hvataljke	9,8 cm ³
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Nabrani meh
Oblik vakuum hvataljke	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila odvajanja kod 70% vakuuma	59 N
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	59 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	22 N
Težina proizvoda	10,5 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	Vulkollan®