


Bus node CPX-FB23-24

Broj artikla: 526176

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Protokol	CC-Link
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	115 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozije otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija PL: Snabdevanje teretom PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemska greška
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	Greška: greška komunikacije RD: Primiti podatke Run: Status komunikacije SD: Poslati podatke
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Fieldbus interface	Utičnica Sub-D, 9-polna Utikač D-Sub za samo-ugradnju Vijčana stezna letva, IP20
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Napomena za ulaze	14 byte on Rx (F23) 32 byte na RWr (F23) 64 bajta kod Rx, RWr (F24)
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Napomena za izlaze	64 bajta kod Ry, RWr (F24) 14 byte on Ry (F23) 32 byte na RWr (F23)
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters

Svojstvo	Vrednost
Brzina prenosa podataka	156 ... 10000 kbit/s
Dodatne funkcije	Status sistema se može prikazati preko procesnih podataka Dodatna interface dijagnostika za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 70 mA