

Regulator pritiska LR-QS4-D-O-7-MICRO

Broj artikla: 526270



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Priključna ploča sa utičnim priključkom bez manometra.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani membranski regulacioni ventil
Funkcija kontrolera	sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	M5 pripremljeno
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,3 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	100 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	QS-4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material membrane	NBR