

Filter

LF-QS6-D-5M-MICRO

Broj artikla: 526307



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Priključna ploča sa utičnim priključkom, ručni ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Veličina | Micro |
| Serija | D |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 5 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter sa centrifugalnim odvajačem |
| Maks. količina kondenzata | 3 cm ³ |
| Pogonski pritisak | 0 ... 10 bar |
| Normalni nazivni protok | 280 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 64 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | QS-6 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-6 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material filter | PE |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material bowl | PC |