

Filter

LF-QS6-D-5M-MICRO-H

Broj artikla: 526308



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Priključna ploča sa utičnim priključkom, poluautomatski ispus
kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support
Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	280 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	64 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material filter	PE
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	PC