


Manometar MA-27-160-M5-PSI

Broj dela: 527405

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 psi...160 psi
Nominalna veličina manometara	27
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Dizajn	Manometar sa cevastom oprugom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Radni medij	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Radni pritisak	0 MPa...1.1 MPa 0 bar...11 bar 0 psi...159.5 psi
Faktor naizmennog opterećenja	0.66
Klasa preciznosti merenja	4
Vrsta zaštite	IP43
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Priključni položaj	Centrična zadnja strana
Pneumatski priključak	M5
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	Mesing
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Materijal kućišta	PA
Materijal providne ploče	PS
Boja kućišta	crno

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	11 g
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Jednostavna skala psi (spolja)