

Fini filter MS4N-LFM

Broj dela: 527698

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Serija | MS |
| Veličina konstrukcije | 4 |
| Dizajn | Vlaknasti filter |
| Finoća filtera | 0.01 µm...1 µm |
| Odvod kondenzata | potpuno automatski ručno okretanje poluautomatski |
| Radni pritisak | 0 bar...14 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha | 360 l/min |
| Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha | 54 l/min |
| Zaštita posude | Plastična zaštitna korpa integriran kao metalni omotač |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pogodnost za prehrambene proizvode | vidi dodatne informacije o materijalima |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Pokazivač diferencijalnog pritiska | Optički prikaz sa senzorom pritiska |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja voda sa priborom |
| Ugradni položaj | vertikalno +/- 5° |
| Materijal kućišta | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal filtera | Vlakna od borsilikata |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |