

Ventil za uspostavu pritiska MS4N-DL

Broj artikla: 527712

FESTO

Sa NPT navojem



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojtvo	Vrednost
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Način aktiviranja	Pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	eksterno
Smer protoka	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Manometar	Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 sa senzorom pritiska sa manometrom
Pogonski pritisak	4 ... 14 bar
Normalni nazivni protok	1.000 ... 2.000 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorija prašine	II 2D
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	213 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak