

# Pripremna grupa FRC-M5-D-7-5M-MICRO

FESTO


Broj artikla: 527860

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojne priključne ploče, priključni navoj u kućištu, sa manometrom, ručni ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Seriya	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zaujivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm <sup>3</sup>
Finoća filtera	5 μm
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,3 bar
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	113 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material bowl	PC