

Pripremna grupa FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO

Broj artikla: 527862


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojne priključne ploče, priključni navoj u kućištu, bez manometra, ručni ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Filter-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zaujivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Finoća filtera	5 μm
Manometar	M5 pripremljeno
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,3 bar
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:--]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	103 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material bowl	PC