

# Pripremna grupa FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H

Broj artikla: 527879



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Priključna ploča sa utičnim priključkom, bez manometra, poluautomatski ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm <sup>3</sup>
Finoća filtera	5 µm
Manometar	M5 pripremljeno
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,3 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	139 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	QS-4
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material bowl	PC