

# Podnožje regulatora pritiska LRB-1/4-D-O-K4-MINI



FESTO

Broj artikla: 528986

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa spojnim kompletom, priključnom pločom i ugaonicima za pričvršćenje, blok sa 2, 3, 4 ili 5 regulatora pritiska, bez manometra.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Serija	D
Osíuranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani membranski regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/8
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,2 bar
Normalni nazivni protok	1.600 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.480 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Material of connecting plate	Cink
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material housing	Cink