

# Podnožje regulatora pritiska LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI



FESTO

Broj artikla: 529000

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa spojnim kompletom, priključnom pločom i ugaonicima za pričvršćenje, blok sa 2, 3, 4 ili 5 regulatora pritiska, bez manometra.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost  |
|---------------------------------|---|
| Veličina                        | Mini  |
| Serija                          | D   |
| Osíuranje aktiviranja           | Okretno dugme sa blokadom   |
| Položaj ugradnje                | proizvoljno   |
| Konstruktivna struktura         | direktno upravljani membranski regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha       |
| Funkcija kontrolera             | Izlazni pritisak konstantan sa predpritisnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem |
| Manometar                       | Prepared for G1/8   |
| Pogonski pritisak               | 1 ... 16 bar  |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 7 bar   |
| Maks. histerezis pritiska       | 0,2 bar   |
| Normalni nazivni protok         | 1.800 l/min   |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Temperatura medijuma            | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline             | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                | 1.860 g   |
| Vrsta pričvršćenja              | sa priborom   |
| Pneumatski priključak 1         | G1/4  |
| Pneumatski priključak 2         | G1/4  |
| Material of connecting plate    | Cink  |
| Material control panel          | PA  |
| Material seals                  | NBR   |
| Material housing                | Cink  |