

Filter od aktivnog uglja MS6-LFX-1/4-R

Broj artikla: 529683

FESTO

Plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Seriya	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filter od aktivnog uglja
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna korpa
Pogonski pritisak	0 ... 20 bar
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	900 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medijuma	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	0,003 mg/m3
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	Aktivni ugalj
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	PC