

Zauljivač MS6-LOE-1/4-R

Broj artikla: 529779

FESTO

Plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | 6 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina punjenja uljem | 75 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna korpa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 16 bar |
| Minimalni protok za funkciju zauljivača | 50 l/min |
| Normalni nazivni protok | 2.500 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Ulje - viskozitet | ISO VG 32 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 600 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material bowl | PC |