



# Razdelni modul MS6-FRM-1/2-Y

Broj artikla: 529854

FESTO

sa pritisnom sklopkom bez prikaza, smer protoka sa leva na desno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul za grananje
Pogonski pritisak	0 ... 12 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smeru protoka 1→2	14.700 l/min
Normalni nazivni protok, ispust gore	4.400 l/min
Normalni nazivni protok, ispust dole	4.600 l/min
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 125 V
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	736 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 4	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak