

Filter MS6N-LF-1/4-CRV

Broj artikla: 531531

FESTO

Filter 5 µm, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, automatski ispusit kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Seriya	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna korpa
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	2.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	PC
Material separating plate	POM