


Utičnica KD3-CK-4

Broj artikla: 531629

FESTO

samozaustavno



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2,9 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	158 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	31 g
Pneumatski priključak 1	CK-4
Materijal - napomena	RoHS komformnost