


Utičnica KD4-CK-6

Broj artikla: 531639

FESTO

samozaustavno



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Nazivni prečnik | 4,9 mm |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 432 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 63 g |
| Pneumatski priključak 1 | CK-6 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |