

Zaptivni prsten OK-3/8

Broj dela: 531773

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	ISO 16030
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Ručno pritezanje kod RT	da
Nominalni obrtni momenat pritezanja	12.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	0.44 g
Pneumatski priključak	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal stopera	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)