



Regulator pritiska MS4N-LRB-1/4-D6-A8-AS

Broj artikla: 531793

FESTO

za sklop podnožja ventila, maksimalni izlazni pritisak 7 bara, sa adapterom G1/8 za manometar prema EN 837, priključak P2 na stražnjoj strani.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | 4 |
| Seriya | MS |
| Osiguranje aktiviranja | Okretno dugme sa blokadom sa priborom se zatvara |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani membranski regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje |
| Manometar | Prepared for G1/8 |
| Pogonski pritisak | 0,8 ... 14 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,3 ... 7 bar |
| Maks. histerezis pritiska | 0,25 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.700 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je mogući (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 222 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/4 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material of connecting plate | Aluminijumski odlivak |
| Material control panel | PA POM |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material membrane | NBR |