

Utikač FBS-SUB-9-GS-DP-B

Broj artikla: 532216

FESTO

za PROFIBUS



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------|--|
| Širina | 20 mm |
| Visina | 62 mm |
| Dužina | 61 mm |
| Protokol | PROFIBUS |
| Kontrolni elementi | DIL prekidač |
| Dodatne funkcije | Isključenje bus segmenta za dalje vođenje |
| Težina proizvoda | 60 g |
| Fieldbus interface | 2 x 2 opružne stezaljke |
| Dozvoljeni prečnik kabla | 5 ... 10 mm |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 95 % ne kondenzira se |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material housing | PA ojačan |
| Material of union nut | Mesing |
| Material screws | Čelik |
| Material seals | NBR |