

Utikač FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B

Broj artikla: 532220

FESTO

za CC-Link



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	20 mm
Visina	62 mm
Dužina	61 mm
Protokol	CC-Link
Težina proizvoda	60 g
Fieldbus interface	2 x 4 opružne stezaljke
Napomena o Fieldbus interface	BUS In - BUS Out sa prolaznom petljom
Dozvoljeni prečnik kabla	5 ... 10 mm
Mehanička zaštita	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % ne kondenzira se
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA ojačan
Material of union nut	Mesing
Material screws	Čelik
Material seals	NBR