


Linearni pogon DGC-18- -

Broj artikla: 532446

★ Kernprogramm

[Druge dužine hoda na zahtev. Karakteristike opterećenja uzeti sa stranica kataloga \(PDF\).](#)

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

| Svojtvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 1 ... 3.000 mm |
| Prečnik klipa | 18 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo YSR: Amortizer, tvrda karakteristika YSRW: Amortizer, meka karakteristika |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vodica | Klizna vodica Osnovna vodica Kuglično vođenje |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | Zaštićena kuglična vodica Dodatni klizač, standardni levo Dodatni klizač, standardni desno |
| Operating pressure MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak | 2 ... 8 bar |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU | EPL Dc (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorija gasa | II 2G |
| ATEX kategorija prašine | II 3D |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas | Ex h IIC T4 Gb X |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina | Ex h IIIC T120°C Dc X |
| Ex temperatura okoline | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dužina prigušivanja | 16,5 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 153 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 153 N |
| Alternativni priključci | vidi crtež proizvoda |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |