

Elektromagnetni ventil

JMDH-5/2-D-1-M12-C

Broj artikla: 532687

FESTO

Sa priključkom utikačem M12.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 5/2 bistabilan |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 42 mm |
| Normalni nazivni protok | 1.200 l/min |
| Pogonski pritisak | 2 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni klizač |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Nazivni prečnik | 8 mm |
| Mera mreže | 43 mm |
| Odzračna funkcija | se može prigušiti |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara standardu | ISO 5599-1 |
| Ručno pomoćno aktiviranje | Dodirno |
| ISO kod | 155 |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Snabdevanje upravljačkim vazduhom | interno |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Overlap | Positive overlap |
| Vreme povratnog signala sklopke | 18 ms |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Maks. pozitivni ispitni impuls kod 0 signala | 3.800 µs |
| Maks. negativni ispitni impuls kod 1 signala | 4.900 µs |
| Parametri kalema | 24 V DC: 2.7 W |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 10 % |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Otpornost na vibracije | Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Udarna čvrstoća | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 50 °C |
| Nivo zvučnog pritiska | 85 dB(A) |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 550 g |
| Električni priključak | M12x1 |
| Vrsta pričvršćenja | na priključnoj ploči sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča veličina 1 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 2 | Priključna ploča veličina 1 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 3 | Priključna ploča veličina 1 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 4 | Priključna ploča veličina 1 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 5 | Priključna ploča veličina 1 prema ISO 5599-1 |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |