

Filter od aktivnog uglja LFX-D-MIDI

Broj artikla: 532777

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Visokoučinski filter za tehnički, bezuljni, bezmirisni, kompresovani vazduh za upotrebu sa prehrambenim namirnicama

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Serijski broj	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filter od aktivnog uglja Filter sa vlaknima
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Preporučeni maksimalni normalni protok	900 l/min
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	900 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	≤ 0,003 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Pneumatski priključak	Bez priključne ploče
Pneumatski priključak 1	Modul podnožja
Pneumatski priključak 2	Modul podnožja
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material filter	Aktivni ugalj Tkanina
Material housing	Cink
Material bowl	PC