

Kombinacija finih filtera LFMBA-1-D-MAXI-DA-A



Broj artikla: 532882

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Uložak filtera 0,01 µm, sa metalnom zaštitnom školjom, diferencijalnim prikazom pritiska, automatski ispust kondenzata

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojtvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	0,01 µm
Efikasnost filtera	99,9999 %
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Maks. količina kondenzata	80 ml
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	1,5 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.362 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material housing	Cink
Material bowl	PC