

Mikrofilter uložak MS6-LFM-A

Broj dela: 532909

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Na osnovu standarda	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Serijski broj	MS
Finoća filtera	0.01 µm
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	900 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	135 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inertni gasovi
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Stepen funkcionalnog odvajanja (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Stepen odvajanja MPPS	99.95 %
Zapremina preostalog ulja	0.01 mg/m ³