


Mrežna priključna utičnica NTSD-WD-11

Broj artikla: 533119

FESTO

za ventilske blokove.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|---|
| Vrsta pričvršćenja | sa zatvorenom cevi |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 34 g |
| Električni priključak | 4-polno Utičnica ugaona Vijčana stezaljka |
| Područje pogonskog napona AC | ≤ 250 V |
| Dozvoljeno strujno opterećenje | 16 A |
| Navojni spoj kabla | Pg11 |
| Dozvoljeni prečnik kabla | 5 ... 11 mm |
| Presek priključka | 2,5 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | PBT |
| Material electrical contact | Bakarna legura Mesing |