

# Utični kolenasti priključak QBL-1/8-3/16-U-M

Broj dela: 533234

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	0,118 in
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Premaz
Oblik	L-oblik
Veličina posude	10
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime klasiifikacija	vidi sertifikat
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	286 oz
Vrsta pričvršćenja	Spoljašnji imbus SW10
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim $\varnothing$ 3/16 "
Temperatura u okruženju u farenhajtima	32 °F...140 °F
Boja otpuštajućeg prstena	sivo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PBT
Materijal navojne zaptivke	NBR
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući