

T utični priključak QBT-10-32-UNF-5/32-U

Broj artikla: 533305

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 0,098 " |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Zaptivni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | T oblik |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | 0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 1,106 ft-lbf |
| Težina proizvoda | 0,339 oz |
| Vrsta pričvršćenja | External hexagon 7/16 |
| Pneumatski priključak 1 | Male thread, 10-32 UNF-2A |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 5/32" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Boja obruča | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Mesing niklovan PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerdajući |