


Priključna ploča VMPA1-FB-AP-4-1

Broj artikla: 533352

FESTO

za ventilski blok MPA-S.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	42 mm
Dužina	107,3 mm
Mera mreže	10,5 mm
Maks. broj ventilskih mesta	4
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	185 g
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 4	M7
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak