

Spiralno plastično crevo PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Broj artikla: 533465

FESTO

visoko fleksibilno, tkaninom ojačano, u velikoj meri otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	6 m
Spoljašnji prečnik	9,5 mm
Dužina bloka	1,317 m
Radius savijanja, merodavan za protok	50 mm
Unutrašnji prečnik	6,4 mm
Prečnik namotaja	42 mm
Broj zavoja	66
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 15 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	11 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	430 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Spoljašnji navoj G1/4
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 87 +/- 3
Material of connecting thread	Mesing Niklovano
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)