

# Navrtka MCK-PK-3-KD

Broj artikla: 533672

FESTO

Metalna izvedba



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Female thread M6x0.75
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 3 mm sa maticom
Material of union nut	Wrought aluminium alloy, nickel-plated
Materijal - napomena	RoHS komformnost