

# Filter

## LF-M7-D-5M-MICRO-B

Broj artikla: 534182



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojne priključne ploče, priključni navoj u kućištu, ručni ispuš kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	3 cm <sup>3</sup>
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	280 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	44 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M7
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material filter	PE
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material bowl	PC